

电磁线圈
VACN-N-K1-1-10-EX4-M
订货号: 8141606

FESTO



数据表

特性	值
驱动方式	电控
安装位置	可选
持续通电率	100%
绝缘材料等级	F
漆包线的绝缘材料等级	H
线圈的特性参数	24 V DC: 2.6 W
允许的电压波动	+/- 10 %
海事分类	参见证书
CE 认证（见合格声明）	符合欧盟防爆指令 (ATEX) 符合欧盟 RoHS 指令
CE 标记（见合格声明）	根据 UK EX 指令 符合英国 RoHS 指令
欧盟境外防爆认证	EPL Db (CN) EPL Db (GB) EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (CN) EPL Gb (GB) EPL Gb (IECEX)
防爆	Ⅰ区 (ATEX) 防爆区 1 (CN) 防爆区 1 (IEC-EX) 1 Ⅰ区 (UKEX) Ⅱ区 (ATEX) Ⅱ区 21 (ATEX) Ⅱ区 21 (CN) 防爆区 21 (IEC-EX) 21 Ⅰ区 (UKEX) Ⅱ区 22 (ATEX)
证书签发机构	CCC 2021322307003994 GYJ21.1327X IECEX PTB 15.0016X PTB 14 ATEX 2027 X
ATEX 气体类别	II 2G
ATEX 防尘类别	II 2D
气体防爆阻燃类型	Ex mb IIC T6 Gb
防尘防爆阻燃类型	Ex mb IIIC T80°C Db
防爆环境温度	-20°C <= Ta <= +50°C

特性	值
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
防护等级	IP65
环境温度	-20 °C...50 °C
产品重量	762 g
电气接口	电缆
电缆直径	7 mm
电缆长度	10 m
安装方式	通过滚花螺母
材料说明	RoHS 合规
外壳材料	聚合物 钢
线圈材料	铜