


减速机
EMGA-60-A-G20-60P
订货号: 8141740

FESTO



数据表

特性	值
减速机法兰尺寸	60 mm
马达安装法兰尺寸	60 mm
扭转间隙	0.3 deg
减速机类型	直角减速机
齿轮比	20:1
最大驱动速度	13000 1/min
减速机的工作温度	-25 °C...90 °C
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
防护等级	IP54
连续输出扭矩	44 Nm
减速机的惯性动量	0.256 kgcm ²
最大输出扭矩	70 Nm
最大效率	92 %
抗扭刚度	2 Nm/arcmin
产品重量	1900 g
减速机接口，输出轴	60G
减速机接口，驱动轴	60P
材料说明	RoHS 合规