


减速机  
EMGA-80-P-G8-EAS-80  
订货号: 8141741

FESTO



数据表

| 特性                | 值                      |
|-------------------|------------------------|
| 减速机法兰尺寸           | 80 mm                  |
| 马达安装法兰尺寸          | 80 mm                  |
| 扭转间隙              | 0.12 deg               |
| 减速机类型             | 行星齿轮                   |
| 齿轮比               | 8:1                    |
| 最大驱动速度            | 7000 1/min             |
| 减速机的工作温度          | -25 °C...90 °C         |
| 油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性 | VDMA24364-B2-L         |
| 防护等级              | IP54                   |
| 连续输出扭矩            | 50 Nm                  |
| 减速机的惯性动量          | 0.37 kgcm <sup>2</sup> |
| 最大输出扭矩            | 190 Nm                 |
| 最大效率              | 97 %                   |
| 抗扭刚度              | 8.4 Nm/arcmin          |
| 产品重量              | 2000 g                 |
| 减速机接口，输出轴         | 80G                    |
| 减速机接口，驱动轴         | 80P                    |
| 材料说明              | RoHS 合规                |