


减速机
EMGA-40-P-G8-SST-42
订货号: 8141762

FESTO



数据表

特性	值
减速机法兰尺寸	40 mm
马达安装法兰尺寸	42 mm
扭转间隙	0.25 deg
减速机类型	行星齿轮
齿轮比	8:1
最大驱动速度	18000 1/min
减速机的工作温度	-25 °C...90 °C
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
防护等级	IP54
连续输出扭矩	6 Nm
减速机的惯性动量	0.015 kgcm ²
最大输出扭矩	10 Nm
最大效率	96 %
抗扭刚度	0.8 Nm/arcmin
产品重量	400 g
减速机接口，输出轴	40G
减速机接口，驱动轴	42A
材料说明	RoHS 合规