

堵头
B-M5-F1A
订货号: 8142288

FESTO



数据表

特性	值
包规格	10
派生型	不使用以铜、锌或镍为主要成分的金属。例外情况：钢铁所含的镍、化学镀镍的表面、印刷电路板、电缆、电插头连接器和线圈。
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
适用于锂离子电池生产	产品符合用于电池生产的 Festo 内部产品定义：禁止使用铜、锌、镍质量比例超过 1% 的金属。不包括钢铁中所含的镍、化学镀镍表面、印刷电路板、电缆、插头和线圈中
洁净室等级	6 级，符合 ISO 14644-1
标称扭矩	1.5 Nm
标称紧固扭矩公差	-30%
产品重量	1 g
安装方式	内六角，规格 2.5 mm
气接口，气口 1	外螺纹 M5
材料说明	RoHS 合规
堵头材料	镀镍钢
O 型圈材料	不锈钢 NBR