


双变径接头
NPFC-DS-G18-G18-M
订货号: 8142583

FESTO



数据表

特性	值
螺纹接头材料	镀镍黄铜
包规格	10
工作压力	-0.95 bar...10 bar
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [:-:-]
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-10 °C...60 °C
额定紧固扭矩, 气接口 1	10.55 Nm
额定紧固扭矩, 气接口 2	10.55 Nm
标称紧固扭矩公差	± 20%
产品重量	9.94 g
气接口, 气口 1	G1/8
气接口, 气口 2	G1/8
材料说明	RoHS 合规
密封件材料	PVC