


电源
CACN-11A-7-20-G2
订货号: 8149585

FESTO



数据表

特性	值
宽度	96 mm
高度	130 mm
长度	179 mm
安装位置	自由对流
主要气源	3 相
输入电流	1.7 - 2.1 A
标称输出电压, 直流	48 V
标称输出电流	20 A
输入电压范围, 交流	400 V...500 V
电源故障桥接	25 ms
电源频率	45 Hz...65 Hz
认证	c UL us 认证 (OL)
CE 认证 (见合格声明)	符合欧盟电磁兼容性指令 符合欧盟低电压指令
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
储存温度	-40 °C...85 °C
相对空气湿度	95 %
防护等级	IP20
环境温度	-25 °C...70 °C
产品重量	2500 g
安装方式	通过 H 型导轨
材料说明	RoHS 合规