

电缆接头
NETC-M20-PBU-T26-EX4-E
订货号: 8151587

FESTO



数据表

特性	值
环境温度	-40 °C...75 °C
防护等级	IP66 IP68
防护等级说明	IP68, 在5bar下持续30分钟
ATEX 气体类别	II 2G
ATEX 防尘类别	II 2D
气体防爆阻燃类型	Ex eb IIC Gb
防尘防爆阻燃类型	Ex tb IIIC Db
防爆环境温度	-40°C ≤ Ta ≤ +75°C
欧盟境外防爆认证	EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (IECEX)
CE 认证 (见合格声明)	符合欧盟防爆指令 (ATEX) 符合欧盟 RoHS 指令
规格	M20x1.5
电缆直径	4 mm...13 mm
颜色	蓝色/黑色
电缆接头的材料	PA
密封件材料	EPDM
产品重量	13 g
包规格	1
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
材料说明	RoHS 合规