

电缆接头
NETC-M20-PBK-T14
订货号: 8151590

FESTO



数据表

特性	值
环境温度	-40 °C...100 °C
防护等级	IP66 IP68
防护等级说明	IP68, 在5bar下持续30分钟
CE 认证 (见合格声明)	符合欧盟 RoHS 指令
规格	M20x1.5
电缆直径	4 mm...13 mm
颜色	黑色
电缆接头的材料	PA
密封件材料	EPDM
产品重量	14 g
包规格	1
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
材料说明	RoHS 合规