


电接口
VABA-S6-1-PT
订货号: 8152353

FESTO



数据表

特性	值
反极性保护	电力系统 (PS) 和电力负荷 (PL) 分开
最大阀位数量	16
最大阀线圈数	32
波特率	38.4 kbps
电子设备/传感器额定工作电压时的固有电流消耗	典型值为 30 mA
标称工作电压负载下的本征电流消耗	典型值为 30 mA
标称工作电压 DC	24 V
残余波纹	4 Vpp
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
产品重量	690 g
IO-Link, 连接技术	设备, 5 针
IO-Link, 协议版本	装置 V 1.1
IO-Link, 通信模式	COM2 (38.4 kBaud)
IO-Link, 端口等级	设备 B
IO-Link, 气口数量	装置 1
IO-Link, 过程数据长度 OUT	设备 (1-4 个字节)
IO-Link, 最短周期时间	设备 3.2 ms
最大电缆长度	20 m
通信方式	IO-Link®
标称导线横截面积	1 mm²
材料说明	RoHS 合规
盖子材料	压铸铝