

标准气缸  
CRDSNU-25-15-P-A  
订货号: 8152628

FESTO



数据表

| 特性                  | 值                                 |
|---------------------|-----------------------------------|
| 行程                  | 15 mm                             |
| 活塞直径                | 25 mm                             |
| 活塞杆螺纹               | M10x1.25                          |
| 缓冲                  | 两端带弹性缓冲环/垫                        |
| 安装位置                | 可选                                |
| 符合标准                | ISO 6432                          |
| 活塞杆端部               | 外螺纹                               |
| 结构特点                | 缸径<br>活塞杆<br>缸筒                   |
| 位置检测                | 通过接近开关                            |
| 工作压力                | 0.1 Mpa...1 Mpa<br>1 bar...10 bar |
| 工作模式                | 双作用                               |
| 工作介质                | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]  |
| 工作和先导介质说明           | 可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)            |
| 耐腐蚀等级 CRC           | 3 - 高耐腐蚀能力                        |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L                    |
| 洁净室等级               | 6 级, 符合 ISO 14644-1               |
| 适合食品行业使用            | 参见合规性声明                           |
| 环境温度                | -20 °C...80 °C                    |
| 端位的冲击能量             | 0.3 J                             |
| 6 bar 时的理论力值, 返回行程  | 247 N                             |
| 6 bar 时的理论力值, 前进行程  | 295 N                             |
| 0 mm 行程的移动质量        | 73 g                              |
| 每 10 mm 行程的额外移动质量   | 6 g                               |
| 0 mm 行程的基本重量        | 410 g                             |
| 每 10 m 行程的附加重量      | 11 g                              |
| 安装方式                | 带附件                               |
| 气动接口                | G1/8                              |
| 材料说明                | RoHS 合规                           |
| 盖子材料                | 高合金不锈钢                            |

| 特性    | 值      |
|-------|--------|
| 活塞杆材料 | 高合金不锈钢 |
| 缸筒材料  | 高合金不锈钢 |