

密封圈

OL-1

订货号: 8153156

FESTO



数据表

特性	值
基于标准	ISO 16030
工作压力时完整温度范围	-0.095 Mpa...3 Mpa -13.775 psi...435 psi
工作压力完整温度范围	-0.95 bar...30 bar
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-40 °C...100 °C
室温下手动拧紧	是
标称扭矩	23 Nm
标称紧固扭矩公差	± 20%
产品重量	1.09 g
气动接口	G1
材料说明	RoHS 合规
挡块材料	铝
密封件材料	HNBR