

塑料气管  
PUN-H-F-16X2,5-BL  
订货号: 8153422

FESTO



数据表

| 特性                  | 值                                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 外径                  | 16 mm                                                             |
| 流量相关弯曲半径            | 88 mm                                                             |
| 内径                  | 11 mm                                                             |
| 最小弯曲半径              | 38 mm                                                             |
| 使用说明                | 无文字的气管<br>TPE-U 基于以太网                                             |
| 气管特征                | 适用于拖链                                                             |
| 工作压力时完整温度范围         | -0.095 Mpa...0.6 Mpa<br>-13.775 psi...87 psi                      |
| 工作压力完整温度范围          | -0.95 bar...6 bar                                                 |
| 取决于温度的工作压力          | -0.095 Mpa...1 Mpa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi |
| 工作压力说明              | 水: 与温度相关的工作压力, 参见图表, 0 - 60°C 时最高 0.3 MPa                         |
| 工作介质                | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>水 (液态, 无冰)                    |
| 材料的防火测试             | UL94 HB                                                           |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L                                                    |
| 洁净室等级               | 静态安装的元件, 根据 ISO 14644-1 无法进行有意义的评估                                |
| 适合食品行业使用            | 参见合规性声明                                                           |
| 环境温度                | -35 °C...60 °C                                                    |
| 产品重量 (取决于长度)        | 0.122 kg/m                                                        |
| 气动接口                | 用于快插接头外径 16 mm                                                    |
| 颜色                  | 蓝色                                                                |
| 肖氏硬度                | D 52 +/-3                                                         |
| 材料说明                | RoHS 合规                                                           |
| 气管材料                | TPE-U(PU)                                                         |