

盖板
VABB-P19-16-T
订货号: 8154656



数据表

特性	值
规格	16
网格尺寸	16 mm
密封原理	软密封
工作压力	-0.1 Mpa...0.7 Mpa -1 bar...7 bar
适用于真空	是
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364 区域 III
储存温度	-20 °C...70 °C
介质温度	5 °C...50 °C
防护等级	IP65
环境温度	5 °C...50 °C
标称扭矩	0.75 Nm
产品重量	14.9 g
电气接口	插入
安装方式	通过通孔和螺钉
材料说明	RoHS 合规
密封件材料	EPDM
外壳材料	PA66-GF30