

人机界面

CDPX-X-E2-W-5-EX2

订货号: 8155219

FESTO



数据表

特性	值
宽度	148 mm
安装深度	17 mm
高度	105 mm
长度	34 mm
最大面板厚度	17 mm
实时时钟	是
支持的 PLC 协议	CoDeSys 3.X Modbus RTU 客户端 Modbus RTU 服务器 Modbus TCP 客户端 ModbusTCP 服务器
偏差, 实时时钟	25°C 时 < 100 ppm
颜色数量	16 M
显示	带背光
显示类型	TFT 彩屏
显示特征	触摸屏
显示屏尺寸	5"
备用电池	可充电锂电池
显示屏分辨率	800x480 像素
电气功耗	6 W
认证	c UL us 认证 (OL)
CE 认证 (见合格声明)	符合欧盟电磁兼容性指令 符合欧盟 RoHS 指令
CE 标记 (见合格声明)	符合英国 EMC 指令 符合英国 RoHS 指令
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
储存温度	-30 °C...80 °C
相对空气湿度	5 - 85 % 无冷凝
防护等级	IP67
防护等级说明	在组装好的状态下
环境温度	-20 °C...55 °C
环境温度说明	用于垂直安装件

特性	值
产品重量	500 g
安装方式	VESA 接口
材料说明	RoHS 合规
以太网接口, 接口类型	插座
以太网接口, 连接系统	RJ45
以太网接口, 接口样式	8
以太网接口, 传输速率	10/100 Mbit/s
以太网接口, 功能	编程 电源 PoE
以太网接口, 规格	IEEE 802.3 af/at
USB 接口, 功能	文件传输
USB 接口, 连接类型	插座
USB 接口, 连接技术	USB 2.0, A 型
编程软件	设计师工作室
CPU 数据	1 GB RAM
欧盟境外防爆认证	I 类, 2 区 (US)
防爆	I 类, 2 区 (US)
证书签发机构	UL E239998 UL E245518