

电磁线圈
VACC-S13-18-K4-2U-KS4ME
订货号: 8156760

FESTO



数据表

特性	值
驱动方式	电控
安装位置	可选
开关位置指示器	否
持续通电率	100%
绝缘材料等级	H
线圈的特性参数	110 V DC: 1.8 W 110 V AC: 40/65 Hz, 功率 1.8 VA
允许的电压波动	-15%/+10%
欧盟境外防爆认证	EPL Db (KR) EPL Gb (KR)
防爆	区域 1 (KR) Zone 21 (KR)
证书签发机构	21-AV4BO-0279X 22-AV4BO-0051X
气体防爆阻燃类型	Ex e mb IIC T4、T5、T6
防尘防爆阻燃类型	Ex tD A21 IP65 T85/T95/T130°C
防爆环境温度	T4, T130°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T5, T95°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T6, T85°C: -30°C ≤ Ta ≤ +50°C
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
防护等级	IP65
产品重量	330 g
电气接口	端子盒, 电缆接入螺纹 M20x1.5
材料说明	RoHS 合规