


底座  
VMPA14-AP-4-EMM-8-SL  
订货号: 8157746

FESTO



数据表

| 特性                | 值                                      |
|-------------------|----------------------------------------|
| 宽度                | 65.5 mm                                |
| 长度                | 107.3 mm                               |
| 网格尺寸              | 14 mm                                  |
| 最大阀位数量            | 4                                      |
| 工作压力              | -0.09 Mpa...1 Mpa<br>-0.9 bar...10 bar |
| 先导压力 Mpa          | 0.3 Mpa...0.8 Mpa                      |
| 先导压力              | 3 bar...8 bar                          |
| 耐腐蚀等级 CRC         | 0 - 无耐腐蚀能力                             |
| 油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性 | VDMA24364 区域 III                       |
| 储存温度              | -20 °C...60 °C                         |
| 环境温度              | -5 °C...50 °C                          |
| 产品重量              | 320 g                                  |
| 气接口，气口 2          | G1/8                                   |
| 气接口，气口 4          | G1/8                                   |
| 材料说明              | RoHS 合规                                |
| 底座材料              | 压铸铝                                    |