

T 型快插接头

NPQE-T-Q6-E-F1A-P10

订货号: 8158801

FESTO



数据表

| 特性 | 值 |
|---------------------|---|
| 规格 | Mini |
| 公称通径 | 4 mm |
| 安装位置 | 可选 |
| 设计 | T 型 |
| 包规格 | 10 |
| 结构特点 | 推挽原理 |
| 派生型 | 不使用以铜、锌或镍为主要成分的金属。例外情况：钢铁所含的镍、化学镀镍的表面、印刷电路板、电缆、电插头连接器和线圈。 |
| 工作压力时完整温度范围 | -0.095 Mpa...0.8 Mpa -13.775 psi...116 psi |
| 工作压力完整温度范围 | -0.95 bar...8 bar |
| 工作介质 | 压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| 工作和先导介质说明 | 可用润滑介质工作 |
| 耐腐蚀等级 CRC | 1 - 低耐腐蚀能力 |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364 区域 III |
| 适用于锂离子电池生产 | 产品符合用于电池生产的 Festo 内部产品定义：禁止使用铜、锌、镍质量比例超过 1% 的金属。不包括钢铁中所含的镍、化学镀镍表面、印刷电路板、电缆、插头和线圈中 |
| 洁净室等级 | 4 级，符合 ISO 14644-1 |
| 环境温度 | -5 °C...60 °C |
| 产品重量 | 3.42 g |
| 气接口，气口 1 | 适用于气管外径 6 mm |
| 气接口，气口 2 | 适用于气管外径 6 mm |
| 释放环颜色 | 蓝色 |
| 材料说明 | RoHS 合规 |
| 外壳材料 | PBT |
| 释放环材料 | POM |
| 气管密封件材料 | NBR |
| 气管夹紧元件材料 | 高合金不锈钢 |