

连接组件
DADG-AK-G8-25-150
订货号: 8159818

FESTO



数据表

特性	值
规格	25
行程	150 mm
工作压力	0.1 Mpa...0.8 Mpa 1 bar...8 bar 14.5 psi...116 psi
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-10 °C...60 °C
最大紧固扭矩	5 Nm
紧固扭矩公差	±10%
接口 1 的最大紧固扭矩	3 Nm
产品重量	69.8 g
气动接口	G1/8
连接件材料	环氧树脂
密封件材料	FPM
螺钉材料	涂层钢