


弹性缓冲器
DYEF-G8-M6-Y1F
订货号: 8160236

FESTO



数据表

特性	值
规格	M6
行程	3.1 mm
缓冲	两端带弹性缓冲垫，且同时配备金属固定挡块
安装位置	可选
位置检测	无
最大冲击速度	0.8 m/s
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	0 °C...60 °C
缓冲长度	3.1 mm
最大紧固扭矩	1 Nm
每个行程的最大能耗	0.03 J
产品重量	10.8 g
安装方式	通过螺纹套管
材料说明	RoHS 合规
密封件材料	NBR
外壳材料	高合金钢