

一次性滴定管
DHAP-300-TA1-P960S
订货号: 8160283

FESTO



数据表

特性	值
体积	300 µl
包规格	960
结构特点	Festo 提供的用于 20 至 1000 µl 一次性吸管的移液吸管支架
包装类型	堆叠
生物负载	ATP: < 2 · 10 ⁻¹² mg/µl 不含 BSE/TSE DNA: < 32 pg 人类 DNA DNase: ≤ 5 · 10 ⁻⁷ 酶活力单位/µl 内毒素: ≤ 0.001 EU/ml RNase: ≤ 5 · 10 ⁻⁹ 酶活力单位/µl
耐腐蚀等级 CRC	4 - 极高的耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
储存温度	5 °C...40 °C
注意储存温度	短期包装运输 -25 至 55 °C
相对空气湿度	10 - 90% 无冷凝
环境条件	大气压力 80 ... 106 kPa
环境温度	5 °C...40 °C
材料说明	RoHS 合规
移液吸管材料	PP