


液压缓冲器

DYSD-Q11-16-15-Y1F-S-Y14

订货号: 8161529

FESTO



数据表

| 特性 | 值 |
|---------------------|----------------|
| 规格 | 16 |
| 行程 | 15 mm |
| 缓冲 | 自调节 |
| 安装位置 | 可选 |
| 位置检测 | 无 |
| 最大冲击速度 | 1 m/s |
| 室温下的复位时间 | 0.3 s |
| 工作模式 | 推 单作用 |
| 耐腐蚀等级 CRC | 2 - 中等耐腐蚀能力 |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 环境温度 | 0 °C...60 °C |
| 缓冲长度 | 15 mm |
| 最大停止力 | 2000 N |
| 每个行程的最大能耗 | 30 J |
| 每小时最大能耗 | 64000 J |
| 最大残余能量 | 0.16 J |
| 重置力 | 46 N |
| 最小插入力 | 160 N |
| 产品重量 | 220 g |
| 安装方式 | 通过锁紧螺母 |
| 材料说明 | RoHS 合规 |
| 密封件材料 | NBR |
| 外壳材料 | 镀锌钢 |
| 活塞杆材料 | 高合金钢 |
| 螺母材料 | 镀锌钢 |