


液压缓冲器
DYSD-Q11-20-16-Y1F-Y9
订货号: 8161530

FESTO



数据表

特性	值
规格	20
行程	16 mm
缓冲	自调节
安装位置	可选
位置检测	无
最大冲击速度	1 m/s
室温下的复位时间	0.3 s
工作模式	推 单作用
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	0 °C...60 °C
缓冲长度	16 mm
最大停止力	3000 N
每个行程的最大能耗	70 J
每小时最大能耗	92000 J
最大残余能量	0.32 J
重置力	75 N
最小插入力	260 N
产品重量	385 g
安装方式	通过锁紧螺母
材料说明	RoHS 合规
密封件材料	NBR
外壳材料	镀锌钢
活塞杆材料	高合金钢
螺母材料	镀锌钢