


压力真空发生器 PGVA-2-P1V1-Q4-A

订货号: 8163214

FESTO



数据表

特性	值
安装位置	可选
过滤等级	0.01 μm
配置支持	Phyton 脚本
显示	LED
输出压力 1	-0.062 Mpa
输出压力 2	0.08 Mpa
标准流量 (根据 DIN 1343 标准化)	1.2 l/min
尺寸 (宽x长x高)	169 mm x 208 mm x 55 mm
工作电压范围 DC	21.6 V...26.4 V
电气功耗	11 W
标称工作电压 DC	24 V
允许的电压波动	+/- 10 %
电源, 功能	负载和功能接地
电源, 接口类型	插座
电源, 连接系统	接线端子排
电源, 接口样式	5
认证	RCM 商标
CE 认证 (见合格声明)	符合欧盟电磁兼容性指令 符合欧盟 RoHS 指令
CE 标记 (见合格声明)	符合英国 EMC 指令 符合英国 RoHS 指令
抗振性	运输应用测试, 严重性等级 2, 符合 FN 942017-4和 EN 60068-2-6
耐冲击性	冲击测试, 严重性等级 2, 符合 FN 942017-5 和 EN 60068-2-27
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
储存温度	-20 °C...70 °C
相对空气湿度	0 - 85%
声功率级	55 dB(A)
防护等级	IP20
环境温度	0 °C...40 °C
产品重量	1.8 kg
电气控制	集成式控制器

特性	值
安装方式	带内螺纹 M4
气接口, 气口 1	QS-4
气接口, 气口 2	QS-4
气接口, 数量	2
外壳颜色	灰色
材料说明	RoHS 合规
外壳材料	铝粉涂层