

嵌入式法兰 DARF-Q13-25-1

订货号: 8163624

FESTO



数据表

特性	值
规格	25
安装位置	可选
结构特点	旋转驱动器的转接件
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-C1-L
适用于锂离子电池生产	产品符合用于电池生产的 Festo 内部产品定义: 禁止使用铜、锌、镍质量比例超过 1% 的金属。不包括钢铁中所含的镍、化学镀镍表面、印刷电路板、电缆、插头和线圈中
洁净室等级	9 级, 符合 ISO 14644-1
环境温度	0 °C...60 °C
最大弯曲力矩	10 Nm
最大静态轴向负载	450 N
产品重量	94 g
安装方式	通过通孔和定位套
材料说明	RoHS 合规
法兰材料	阳极氧化精制铝合金
套管材料	高合金不锈钢
螺钉材料	涂层钢