

轴向安装组件  
**EAMM-A-X62-150A**  
订货号: 8164657

FESTO



数据表

| 特性                | 值              |
|-------------------|----------------|
| 安装位置              | 可选             |
| 最大转速              | 5500 1/min     |
| 油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 储存温度              | -25 °C...60 °C |
| 相对空气湿度            | 0 - 95%        |
| 防护等级              | IP40           |
| 环境温度              | -10 °C...60 °C |
| 可传递的扭矩            | 47 Nm          |
| 产品重量              | 2340 g         |
| 接口代码，驱动器          | X62            |
| 接口代码，电机输入         | 140A<br>150A   |
| 材料说明              | RoHS 合规        |