

塑料气管  
PUN-H-SF-8X1,55-BL  
订货号: 8167902

FESTO



数据表

| 特性                  | 值                                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 外径                  | 8 mm                                                                  |
| 流量相关弯曲半径            | 35 mm                                                                 |
| 内径                  | 4.9 mm                                                                |
| 最小弯曲半径              | 15 mm                                                                 |
| 使用说明                | TPE-U 基于以太网                                                           |
| 气管特征                | 适用于拖链                                                                 |
| 工作压力时完整温度范围         | -0.095 Mpa...0.6 Mpa<br>-13.775 psi...87 psi                          |
| 工作压力完整温度范围          | -0.95 bar...6 bar                                                     |
| 取决于温度的工作压力          | -0.095 Mpa...1.3 Mpa<br>-0.95 bar...13 bar<br>-13.775 psi...188.5 psi |
| 工作压力说明              | 水: 与温度相关的工作压力, 参见图表, 0 - 60°C 时最高 0.7 MPa                             |
| 工作介质                | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>水 (液态, 无冰)                        |
| 材料的防火测试             | UL94 HB                                                               |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L                                                        |
| 洁净室等级               | 静态安装的元件, 根据 ISO 14644-1 无法进行有意义的评估                                    |
| 适合食品行业使用            | 见补充材料说明                                                               |
| 环境温度                | -35 °C...80 °C                                                        |
| 产品重量 (取决于长度)        | 0.04 kg/m                                                             |
| 气动接口                | 用于快插接头外径 8 mm 的气管                                                     |
| 颜色                  | 蓝色                                                                    |
| 肖氏硬度                | D 54 +/-3                                                             |
| 材料说明                | RoHS 合规                                                               |
| 气管材料                | TPE-U(PU)                                                             |