


伺服驱动器
CMXL-ST6-NE-C4-1-MP
订货号: 8168593

FESTO



数据表

特性	值
环境温度	10 °C...40 °C
产品重量	155 g
防护等级	IP00
储存温度	-20 °C...60 °C
材料说明	RoHS 合规
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364 区域 III
现场总线连接	以太网
数字逻辑输入的数量	9
24 V DC 数字逻辑输出的数量	19
总线连接	插座
控制器工作模式	直接操作 找零位 开环操作
过程接口	驱动器，带定位功能
工作电压	20.4 - 30 V DC
逻辑电源 DC 的标称电压	24 V
允许的逻辑电压范围	± 10 %
标称电压，直流负载电压	24 V
允许的负载电源范围	± 10 %
每个输出的额定电流	4450 mA
状态显示	LED（状态）
以太网，数量	1
以太网，支持的协议	TCP/IP
USB 接口	USB 2.0
存储介质	microSD
轴的总数	6
控制方法	TCP/IP
支持的运动	3 轴门架 X-Y-Z
波特率	10/100 Mbit/s
工作电压范围 DC	20.4 V...30 V
标称工作电压 DC	24 V

特性	值
协议	以太网 HTTP TCP/IP
以太网接口	RJ45（插座，8 针）
数字逻辑输出的特点	可配置 无电气隔离