


挡块组件
DADP-SP-G9-10-F
订货号: 8173537

FESTO



数据表

特性	值
规格	10
安装位置	可选
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-C1-L
适用于锂离子电池生产	产品符合用于电池生产的 Festo 内部产品定义：禁止使用铜、锌、镍质量比例超过 1% 的金属。不包括钢铁中所含的镍、化学镀镍表面、印刷电路板、电缆、插头和线圈中
洁净室等级	6 级，符合 ISO 14644-1
环境温度	-10 °C...60 °C
最大停止力	100 N
最大紧固扭矩	0.9 Nm
紧固扭矩公差	± 15 %
产品重量	27 g
安装方式	通过螺纹直接安装
材料说明	RoHS 合规
挡块材料	高合金钢
螺钉材料	钢