

排气保护 VABD-D3-L-GN12

订货号: 8177961

FESTO



数据表

特性	值
安装位置	可选
工作压力	0 Mpa...1.2 Mpa 0 bar...12 bar
防爆	区 1 (ATEX) 区 2 (ATEX) 区 21 (ATEX) 区 22 (ATEX)
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:~:]
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
防护等级	IP54
环境温度	-50 °C...60 °C
产品重量	14 g
安装方式	拧入 通过外螺纹
材料说明	RoHS 合规
排气螺栓材料	HP PA 12