


先导阀

VOFX-LT-M32C-MY-G18-SG18-3AA1

订货号: 8178210

FESTO



数据表

特性	值
阀功能	两位三通, 常闭, 单稳态
驱动方式	电控
宽度	22 mm
标准额定流量 (根据 DIN 1343 标准化)	50 l/min
工作气口	G1/8
工作电压	230V AC
工作压力	-0.09 Mpa...0.8 Mpa -0.9 bar...8 bar -13.05 psi...116 psi
结构特点	直动式提动阀
复位类型	弹簧复位
防护等级	IP65
CE 认证 (见合格声明)	符合欧盟低电压指令
CE 标记 (见合格声明)	符合英国电气设备相关规定
公称通径	1.3 mm
排气功能	带节流选项
密封原理	软密封
安装位置	可选
手控装置	锁定式
先导类型	直接
先导气源	内先导
流向	不可逆
持续通电率	100%
绝缘材料等级	F
线圈的特性参数	230 V AC: 50 Hz, 启动功率 6.2 VA, 保持功率 3.7 VA 230 V AC: 60 Hz, 启动功率 4.9 VA, 保持功率 2.9 VA
允许的电压波动	+/- 10 %
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
环境温度	-10 °C...50 °C
产品重量	160 g

特性	值
电气接口	3 针 B 型 插头 符合 EN 175301-803 标准
气接口, 气口 1	G1/8
气接口, 气口 2	G1/8
气接口, 气口 3	M5
材料说明	RoHS 合规
密封件材料	NBR
外壳材料	PA
电磁线圈材料	铜