

压力表
PAGN-40-0.4M-R18-1.6-CPA
订货号: 8178623

FESTO



数据表

特性	值
指示范围	0 Mpa...0.4 Mpa
符合标准	EN 837-1
压力表公称通径	40
认证	CPA
结构特点	波尔登管式压力表
安装方式	管式安装
工作介质	惰性气体 中性流体
工作和先导介质说明	无乙炔 无氧
工作压力	0 Mpa...0.4 Mpa 0 bar...4 bar 0 psi...58 psi
交替负载系数	0.66
测量精度等级	1.6
防护等级	IP43
储存温度	-40 °C...70 °C
介质温度	-20 °C...60 °C
环境温度	-20 °C...60 °C
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
材料说明	RoHS 合规
接口位置	居中，背面
气动接口	R1/8
接触介质的材料	黄铜
旋入螺钉的材料	黄铜
外壳材料	ABS
屏幕材料	PS
外壳颜色	黑色
产品重量	60 g
刻度	单量程 MPa（外刻度）