


过滤器
MS2-LF-M5-C-P-M-F1A-B
订货号: 8181093

FESTO



数据表

特性	值
规格	2
系列	MS
安装位置	垂直 $\pm 5^\circ$
过滤等级	5 μm
冷凝水排放装置	手动旋转
结构特点	烧结式过滤器，带冷凝液分离器
工作压力	0.1 Mpa...1 Mpa 1 bar...10 bar 14.5 psi...145 psi
标准额定流量（根据 DIN 1343 标准化）	225 l/min
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 惰性气体
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
适用于锂离子电池生产	产品符合用于电池生产的 Festo 内部产品定义：禁止使用铜、锌、镍质量比例超过 1% 的金属。不包括钢铁中所含的镍、化学镀镍表面、印刷电路板、电缆、插头和线圈中
洁净室等级	7 级，符合 ISO 14644-1
储存温度	-5 $^\circ\text{C}$...50 $^\circ\text{C}$
出口空气纯净度等级	压缩空气，符合 ISO 8573-1: 2010 [6: 4: 4]
介质温度	-5 $^\circ\text{C}$...50 $^\circ\text{C}$
环境温度	-5 $^\circ\text{C}$...50 $^\circ\text{C}$
产品重量	45.3 g
安装方式	面板式安装 管式安装 带附件 要么：
气接口，气口 1	M5
气接口，气口 2	M5
材料说明	RoHS 合规
密封件材料	NBR
弹簧材料	高合金钢
过滤器材料	PE

特性	值
外壳材料	加强型聚酰胺
膜片材料	NBR
碗罩材料	PC