

安装转接件 DARQ-K-X1-A3-F05-R14

订货号: 8183116

FESTO



数据表

| 特性 | 值 |
|---------------------|--|
| 安装位置 | 可选 |
| 符合标准 | ISO 5211 VDI/VDE 3845 (NAMUR) |
| 结构特点 | 安装适配器 |
| 定位器和位置传感器的连接点符合标准 | VDI/VDE 3845 尺寸 AA 1 VDI / VDE 3845 规格 AA 2 VDI/VDE 3845 规格 AA 3 |
| 耐腐蚀等级 CRC | 3 - 高耐腐蚀能力 |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364 区域 III |
| 储存温度 | -20 °C...50 °C |
| 环境温度 | -20 °C...70 °C |
| 产品重量 | 100 g |
| 安装方式 | 在符合 ISO 5211 的法兰上 |
| 材料说明 | RoHS 合规 |
| 安装桥材料 | 尼龙 |
| 螺母材料 | 高合金不锈钢 |
| 圆片材料 | 高合金不锈钢 |
| 螺钉材料 | 不锈钢 |