

过滤器
MS2-LF-QS6-C-P-M-B
订货号: 8183324

FESTO



数据表

特性	值
规格	2
系列	MS
安装位置	垂直 $\pm 5^\circ$
过滤等级	5 μm
冷凝水排放装置	手动旋转
结构特点	烧结式过滤器，带冷凝液分离器
工作压力	0.1 Mpa...1 Mpa 1 bar...10 bar 14.5 psi...145 psi
标准额定流量（根据 DIN 1343 标准化）	250 l/min
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 惰性气体
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
洁净室等级	7 级，符合 ISO 14644-1
储存温度	-5 $^\circ\text{C}$...50 $^\circ\text{C}$
输出口空气纯净度等级	压缩空气，符合 ISO 8573-1: 2010 [6: 4: 4]
介质温度	-5 $^\circ\text{C}$...50 $^\circ\text{C}$
环境温度	-5 $^\circ\text{C}$...50 $^\circ\text{C}$
产品重量	42.1 g
安装方式	面板式安装 管式安装 带附件 要么：
气接口，气口 1	QS-6
气接口，气口 2	QS-6
材料说明	RoHS 合规
密封件材料	NBR
弹簧材料	高合金钢
过滤器材料	PE
外壳材料	加强型聚酰胺
膜片材料	NBR
碗罩材料	PC

