

插装式接头
NPQX-D-PC10-T532-P10
订货号: 8184509

FESTO



数据表

特性	值
规格	标准
公称通径	2.6 mm
气管插入深度	15 mm
旋入螺钉上的密封件类型	O 形圈
安装位置	可选
设计	直列式设计
包规格	10
结构特点	推挽原理
工作压力	-0.095 Mpa...1 Mpa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
工作压力时完整温度范围	-0.095 Mpa...1 Mpa -13.775 psi...145 psi
工作压力完整温度范围	-0.95 bar...10 bar
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 惰性气体
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
耐腐蚀等级 CRC	3 - 高耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-10 °C...60 °C
产品重量	0.9 g
安装方式	通过保持夹
气接口, 气口 1	压簧 10 mm
气接口, 气口 2	适用于气管外径 5/32"
释放环颜色	蓝色
材料说明	RoHS 合规
外壳材料	加强型聚酰胺
O 型圈材料	HNBR
气管密封件材料	HNBR
气管夹紧元件材料	高合金不锈钢