

接口模块 VABS-P4-8S-M5

订货号: 8186785

FESTO



数据表

特性	值
宽度	12 mm
安装位置	可选
结构特点	侧面连接方向
最大阀位数量	1
工作压力	0 bar...10 bar
工作介质	惰性气体 空气
工作和先导介质说明	不可用润滑介质工作 最大粒度 10 µm
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
储存温度	-40 °C...80 °C
介质温度	5 °C...50 °C
环境温度	5 °C...50 °C
产品重量	40 g
安装方式	带通孔
气接口, 气口 1	M5
气接口, 气口 2	M5
材料说明	RoHS 合规
底座材料	阳极氧化精制铝合金