


气路板底座 VABX-A-P-BV-AH-A

订货号: 8188459

FESTO



数据表

特性	值
规格	1
网格尺寸	10.55 mm
抗振性	运输应用测试, 严重性等级 2, 符合 FN 942017-4和 EN 60068-2-6
耐冲击性	冲击测试, 严重性等级 2, 符合 FN 942017-5 和 EN 60068-2-27
集成功能	带电路连接模块
最大阀位数量	1
流向	可逆
最大阀线圈数	2
兼容	阀岛 VTUX-A-P
适用于真空	是
标准化额定流量, 符合 ISO 8778	470 l/min
尺寸 (宽x长x高)	10.55 mm x 104.3 mm x 43.1 mm
污染等级	2
认证	RCM 商标
KC 标记	KC-EMV
CE 认证 (见合格声明)	符合欧盟电磁兼容性指令 符合欧盟 RoHS 指令
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
储存温度	-20 °C...70 °C
相对空气湿度	5 - 95%
防护等级	IP65
环境温度	-5 °C...50 °C
产品重量	31.2 g
电气控制	多针插头
底座的安装方法	通过通孔
安装方式	连杆
气接口, 气口 2	用于 10 mm 压簧
气接口, 气口 4	用于 10 mm 内芯
材料说明	RoHS 合规
底座材料	加强型聚酰胺
密封件材料	NBR

特性	值
夹子材料	高合金不锈钢
螺母材料	高合金不锈钢