


气路板底座  
VABX-A-P-BV-BH-G  
订货号: 8188462

FESTO



数据表

| 特性                   | 值                                             |
|----------------------|-----------------------------------------------|
| 规格                   | 2                                             |
| 网格尺寸                 | 12.55 mm                                      |
| 抗振性                  | 运输应用测试, 严重性等级 2, 符合 FN 942017-4和 EN 60068-2-6 |
| 耐冲击性                 | 冲击测试, 严重性等级 2, 符合 FN 942017-5 和 EN 60068-2-27 |
| 集成功能                 | 带电路连接模块                                       |
| 最大阀位数量               | 1                                             |
| 流向                   | 可逆                                            |
| 最大阀线圈数               | 1                                             |
| 兼容                   | 阀岛 VTUX-A-P                                   |
| 适用于真空                | 是                                             |
| 标准化额定流量, 符合 ISO 8778 | 690 l/min                                     |
| 尺寸 (宽x长x高)           | 12.55 mm x 104.3 mm x 43.1 mm                 |
| 污染等级                 | 2                                             |
| 认证                   | RCM 商标                                        |
| KC 标记                | KC-EMV                                        |
| CE 认证 (见合格声明)        | 符合欧盟电磁兼容性指令<br>符合欧盟 RoHS 指令                   |
| 耐腐蚀等级 CRC            | 2 - 中等耐腐蚀能力                                   |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性  | VDMA24364-B1/B2-L                             |
| 储存温度                 | -20 °C...70 °C                                |
| 相对空气湿度               | 5 - 95%                                       |
| 防护等级                 | IP65                                          |
| 环境温度                 | -5 °C...50 °C                                 |
| 产品重量                 | 36.2 g                                        |
| 电气控制                 | 多针插头                                          |
| 底座的安装方法              | 通过通孔                                          |
| 安装方式                 | 连杆                                            |
| 气接口, 气口 2            | 用于 12mm 插装式接头                                 |
| 气接口, 气口 4            | 用于 12mm 插装式接头                                 |
| 材料说明                 | RoHS 合规                                       |
| 底座材料                 | 加强型聚酰胺                                        |
| 密封件材料                | NBR                                           |

| 特性   | 值      |
|------|--------|
| 夹子材料 | 高合金不锈钢 |
| 螺母材料 | 高合金不锈钢 |