

制动电阻 CACR-LE2-6-W60-V

订货号: 8189339

FESTO



数据表

特性	值
安装位置	自由对流 垂直
380 V 时制动电阻的脉冲能量	2000 Ws
780 V 时制动电阻的脉冲能量	2000 Ws
35% 占空比和 20°C 时的性能	180 W
制动电阻额定值	60 W
380 V 时的额定功率制动电阻	60 W
780 V 时的额定功率制动电阻	60 W
电阻值	6 Ohm
认证	c UL us - 认证 (OL)
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
表面最高温度	250 °C
关于表面温度的提示	额定功率时的指示值, 50% 额定功率时: 165 °C
防护等级	IP54
环境温度	-40 °C...40 °C
产品重量	150 g
安装方式	带通孔
材料说明	RoHS 合规