


隔离件  
**VABD-XA-12-P1**  
订货号: 8191736

FESTO



数据表

| 特性                  | 值                                    |
|---------------------|--------------------------------------|
| 规格                  | 12                                   |
| 压力区划分               | 管道 1                                 |
| 包规格                 | 1                                    |
| 工作压力                | -0.1 Mpa...0.7 Mpa<br>-1 bar...7 bar |
| 适用于真空               | 是                                    |
| 工作介质                | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]     |
| 工作和先导介质说明           | 可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)               |
| 耐腐蚀等级 CRC           | 2 - 中等耐腐蚀能力                          |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L                    |
| 储存温度                | -20 °C...70 °C                       |
| 产品重量                | 0.5 g                                |
| 安装方式                | 可手动按压                                |
| 材料说明                | RoHS 合规                              |
| 密封件材料               | HNBR                                 |
| 外壳材料                | 加强型聚酰胺                               |