

隔离件
VABD-XA-12-P2
订货号: 8191737

FESTO



数据表

特性	值
规格	12
压力区划分	气口 3 和 5
包规格	2
工作压力	-0.1 Mpa...0.7 Mpa -1 bar...7 bar
适用于真空	是
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
储存温度	-20 °C...70 °C
产品重量	0.5 g
安装方式	可手动按压
材料说明	RoHS 合规
密封件材料	HNBR
外壳材料	加强型聚酰胺