


排气板
VABF-XA-12-M1-C
订货号: 8191741



数据表

特性	值
包规格	1
兼容	阀岛 VTUX-A-P 阀岛 VTUX-A-S
爆破压力	17 bar
工作压力	-0.1 Mpa...0.7 Mpa -1 bar...7 bar
适用于真空	否
标准流量（根据 DIN 1343 标准化）	5200 l/min
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
储存温度	-20 °C...70 °C
声压级	95 dB(A)
1 米距离处的声功率级	106 dB(A)
产品重量	24.9 g
安装方式	快速压紧
材料说明	RoHS 合规
外壳材料	加强型聚酰胺
消声器材料	PE