


# 气路板底座 VABX-A-ER-E12-JHTH-XR

订货号: 8191781

FESTO



## 数据表

特性	值
集成功能	端板组件中的先导气源选择器，用于定义先导气源（内部或外部）
流向	可逆
兼容	阀岛 VTUX-A-P 阀岛 VTUX-A-S
适用于真空	是
尺寸（宽x长x高）	15.05 mm x 104.3 mm x 66.55 mm
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
储存温度	-20 °C...70 °C
环境温度	-5 °C...50 °C
墙面安装的最大紧固扭矩	6 Nm
产品重量	57.9 g
底座的安装方法	通过通孔
先导气口 12/14	用于 12 mm 插装式接头
先导排气口 82/84	用于 12 mm 插装式接头
材料说明	RoHS 合规
密封件材料	NBR
外壳材料	加强型聚酰胺
套管材料	高合金不锈钢
夹子材料	高合金不锈钢