


板
VABF-XA-12-M2-QX
订货号: 8191794

FESTO



数据表

特性	值
包规格	1
流向	可逆
兼容	阀岛 VTUX-A-P 阀岛 VTUX-A-S
工作压力	-0.1 Mpa...0.7 Mpa -1 bar...7 bar
适用于真空	是
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
储存温度	-20 °C...70 °C
标称扭矩	0.8 Nm
标称紧固扭矩公差	± 10%
产品重量	34.7 g
安装方式	螺纹
气接口 3/5 组合	用于 15 mm 插装式接头
材料说明	RoHS 合规
密封件材料	NBR
外壳材料	加强型聚酰胺
夹子材料	高合金不锈钢
螺钉材料	不锈钢