


连接板
VABA-C13-G14
订货号: 8194539

FESTO



数据表

特性	值
安装位置	可选
结构特点	远程应用适配器
工作压力	0 Mpa...0.8 Mpa 0 bar...8 bar
防爆	Ⅰ区 1 (ATEX) Ⅰ区 2 (ATEX) Ⅱ区 21 (ATEX) Ⅱ区 22 (ATEX)
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:7:-] 惰性气体
工作和先导介质说明	不可用润滑介质工作
耐腐蚀等级 CRC	3 - 高耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
介质温度	-40 °C...80 °C
环境温度	-40 °C...80 °C
产品重量	222 g
安装方式	带附件
气动接口	底座设计, 通风
气接口, 气口 1	G1/4
气接口, 气口 2	G1/4
气接口, 气口 4	G1/4
材料说明	RoHS 合规
盖子材料	顺滑阳极氧化精制铝合金 (20 µm)
密封件材料	EPDM NBR
外壳材料	顺滑阳极氧化精制铝合金 (20 µm)
螺钉材料	高合金不锈钢