


轴向安装组件  
**EAMM-A-L38-60G-G2**  
订货号: 8197460

FESTO



数据表

| 特性                  | 值                     |
|---------------------|-----------------------|
| 标称长度                | 41 mm                 |
| 安装位置                | 可选                    |
| 最大转速                | 8000 1/min            |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L        |
| 储存温度                | -25 °C...60 °C        |
| 相对空气湿度              | 0 - 95%               |
| 防护等级                | IP40                  |
| 环境温度                | -10 °C...60 °C        |
| 惯性动量                | 3.2 kgmm <sup>2</sup> |
| 可传递的扭矩              | 4.4 Nm                |
| 产品重量                | 314 g                 |
| 接口代码, 驱动器           | L38                   |
| 接口代码, 电机输入          | 60G                   |
| 材料说明                | RoHS 合规               |