


驱动轴
DARF-Q13-20
订货号: 8200999

FESTO



数据表

特性	值
规格	20
安装位置	可选
对于活塞直径	Ø20
结构特点	驱动轴
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-C1-L
适用于锂离子电池生产	适用于铜/锌/镍值降低的电池生产 (F1a)
洁净室等级	9 级，符合 ISO 14644-1
储存温度	-20 °C...60 °C
环境温度	0 °C...60 °C
最大弯曲力矩	5 Nm
最大静态轴向负载	350 N
产品重量	93 g
安装方式	通过通孔和定位套
材料说明	RoHS 合规
驱动轴材料	退火钢