

快插接头  
NPQ0-D-G38-Q10-P5  
订货号: 8203300

FESTO



数据表

| 特性                  | 值                                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 公称通径                | 8.3 mm                                                             |
| 气管插入深度              | 20.1 mm                                                            |
| 旋入螺钉上的密封件类型         | O 形圈                                                               |
| 安装位置                | 可选                                                                 |
| 设计                  | 直列式设计                                                              |
| 包规格                 | 5                                                                  |
| 结构特点                | 推挽原理                                                               |
| 工作压力时完整温度范围         | -0.09 Mpa...2 Mpa<br>-13.05 psi...290 psi                          |
| 工作压力完整温度范围          | -0.9 bar...20 bar                                                  |
| 工作介质                | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>惰性气体<br>二氧化碳<br>空气<br>氧气<br>氮气 |
| 耐腐蚀等级 CRC           | 2 - 中等耐腐蚀能力                                                        |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364 区域 III                                                   |
| 适合食品行业使用            | 见补充材料说明                                                            |
| 介质温度                | 0 °C...120 °C                                                      |
| 环境温度                | 0 °C...120 °C<br>32 °F...248 °F                                    |
| 生物相容性符合标准           | ISO 18562                                                          |
| 根据标准报告表面整洁度         | ASTM G 93<br>ISO 15001                                             |
| 碳氢化合物的最大杂质含量        | 550 mg/m2                                                          |
| 最大紧固扭矩              | 10 Nm                                                              |
| 标称扭矩                | 9 Nm                                                               |
| 标称紧固扭矩公差            | ± 10%                                                              |
| 产品重量                | 24.31 g                                                            |
| 气接口, 气口 1           | 外螺纹 G3/8                                                           |
| 气接口, 气口 2           | 适用于气管外径 10 mm                                                      |
| 释放环颜色               | 白色                                                                 |
| 旋入螺钉的材料             | 高合金不锈钢                                                             |

| 特性       | 值       |
|----------|---------|
| 材料说明     | RoHS 合规 |
| 外壳材料     | 高合金不锈钢  |
| 螺纹密封件材料  | FPM     |
| 释放环材料    | PVDF    |
| O 型圈材料   | FPM     |
| 气管密封件材料  | FPM     |
| 气管夹紧元件材料 | 高合金不锈钢  |
| 止推环材料    | PVDF    |