

联轴器
EAMC-56-58-20-25-U
订货号: 8203734

FESTO



数据表

特性	值
安装直径 1	20 mm
安装直径 2	25 mm
规格	56
标称长度	58 mm
安装位置	可选
最大转速	5500 1/min
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
储存温度	-25 °C...60 °C
相对空气湿度	0 - 95%
环境温度	-25 °C...60 °C
惯性动量	128 kgmm ²
可传递的扭矩	75 Nm
产品重量	275 g
材料说明	RoHS 合规